

Artikelnummer: 1088
Ruf-Abstelltaster, UP, RAT-LÜ mit Ton

www.gutgesell.com

Klemme - Funktion ohne Elektronikmodul

- 10 -
- 9 -
- 8 - M Minus (GND) - optional
- 7 -
- 6 - P Plus (15-28VDC)
- 5 - ERUF Eingang Ruf
- 4 - AR Ausgang rot
- 3 - AG Ausgang grün
- 2 - ABUZ Ausgang Buzzer
- 1 -




Abbildung: RAT ohne Elektronikmodul

Klemme - Funktion bei montiertem Elektronikmodul

- 10 - DH DatenHigh
- 9 - DL DatenLow
- 8 - M Minus (GND)
- 7 - E2 Eingang Ruflinie 2 WC
- 6 - P Plus (15-28VDC)
- 5 - E1 Eingang Ruflinie 1
- 4 - AR Ausgang rot
- 3 - AG Ausgang grün
- 2 - ABUZ Ausgang Buzzer
- 1 - E4 Eingang Ruflinie 4

<u>Klemme</u>	<u>Ruflinie</u>	<u>Funktion</u>
7	Ruflinie 2	WC
5	Ruflinie 1	Bett 1
1	Ruflinie 3	Justierung
1	Ruflinie 4	Bett 2

Notizen
